

Re-Bo**Metallipyörösahanterä hieno, pinnoittamaton, Ø×paksuus: 160X4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 175000 160X4 |
| GTIN | 4045197243379 |
| Tuoteluokka | 17A |

Kuvaus**Malli:**

DIN 1837 A, hienohampainen, kulmahammasmuoto A. Suorat hampaat, suhteellisen pienet hammastaskut.

Kaikki terät on hiottu sivuilta koverahionnalla. Kaikki koot, joiden Ø on 200 mm ja joissa on erittäin kapeat terät, sisältävät vahvistavan reikälaipan. Tarkkuus, hammasmuoto ja sivuhionta standardin DIN 1840 mukaisia.

Käyttö:

Ohutseinämaisille työkappaleille ja pienille leikkuusyvyyksille.

Huomautus:

DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50%.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------|--------|
| Ø | 160 mm |
| Porauksen Ø | 32 mm |
| Paksuus | 4 mm |

| | |
|---------------|----------------|
| HammaslukuZ | 100 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | DIN 1837 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 37 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 22 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 20 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 11 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 11 m/min | M |
| GG(G) | soveltuu | 27 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 400 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |
| ilma | sopii rajoituksin | | |