

Garant**Konekalvin H7, TiN, Nimellis-Ø DC: 20mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 163500 20 |
| GTIN | 4045197251466 |
| Tuoteluokka | 110 |

Kuvaus**Malli:**

Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura. Parillinen hammasluku ja epätasainen hammasjaotus.

Käyttö:

Läpireikien kalvintaan, lastunpoisto lastuamissuuntaan.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------------|----------------|
| Varren toleranssi | h9 |
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ² | 0,38 mm/kierr, |
| Ulkonema L ₁ | 142 mm |
| Nimellis-Ø D _c | 20 mm |
| varren Ø D _s | 16 mm |
| Kokonaispituus L | 195 mm |
| Terän pituus L _c | 60 mm |
| Terien lkm Z | 8 |
| Toleranssi | H7 |
| Kalvintatyövara Ø ohjearvo | 0,2 - 0,3 mm |
| Pinnoitus | TiN |
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | DIN 212 B |

| | |
|----------------------|--------------|
| Sisäjähdytys | ei |
| Varsi | Lieriövarsi. |
| Käyttö poraustavalla | läpireiällä |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Phillips-BIT |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 10 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 9 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 7 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 5 m/min | P |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 7 m/min | S |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 7 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 18 m/min | N |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |