

**Garant****Työkalun rikkoutumisen valvonta XCONTROL, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	359400 1
GTIN	4062406370596
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

XCONTROL – taktiilinen työkalumittausanturi **työkalun rikkoutumisen valvontaan** ja **pituusmittaukseen**. (Mittaustarkkuus +/- 0,01 mm ja toistotarkkuus +/- 0,005 mm.

- **Sopii vain Siemens- ja Heidenhain-ohjauksiin.**
- **Kone tarvitsee toimivan USB-portin ohjauspaneelissa.**
- **Käytettävissä vain yhdessä XCONNECTin nro 359455 1 kanssa.**
- **Pöly- ja vesitiivis = IP 67.**
- **Nopea käyttöönotto ilman laitteistoon tehtäviä muutoksia ja huoltoteknikon apua.**
- **Työstökoneen käyttöjärjestelmää ei tarvitse muokata!**
- **Porat alkaen Ø 0,3 mm:stä voidaan mitata tai testata.**

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Käyttö:**

Työkalun rikkoutumisen ja prosessin valvontaan automatisoidussa työstökoneessa tai useassa koneessa tehtävässä työssä.

Työkalun pituusmittaukseen ja työstökoneen tietojen automaattiseen siirtoon.

Mitattujen arvojen automaattinen siirto koneen ohjaukseen GARANT Xconnectilla nro 359455 1.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana paristo CR2.

**Erikoistarvike:**

Siirtotikku XCONNECT nro 359455 1, kiinnitysleuka nro 363081 80.

**Huomautus:**

Tämä tuote on asennettu kiinteästi koneeseen, ja sitä voidaan käyttää toisessa koneessa vain uudella syklipyynnöllä.

## Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 67
Ø jousilaakeroitu anturipinta	29 mm
Korkeus	105 mm
Leveys	53 mm
Pituus	71,5 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Pituusmittauksen toistotarkkuus	±0,005 mm
Pienin reiän Ø	0,3 mm
Pituusmittauksen mittaustarkkuus	±0,01 mm
Sarja	Xcontrol
Tuotetyyppi	Anturi