

Re-Bo**Metallipyörösahanterä karkea, pinnoittamaton, Øxpaksuus: 50X1mm**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 175500 50X1 |
| GTIN | 4045197243522 |
| Tuoteluokka | 17A |

Kuvaus

Malli:

Kaikki terät on hiottu sivuilta koverahionnalla. Kaikki koot, joiden Ø on 200 mm ja joissa on erittäin kapeat terät, sisältävät vahvistavan reikälaipan. Tarkkuus, hammasmuoto ja sivuhionta standardin DIN 1840 mukaisia.

DIN 1838 B, karkeahampainen, kaarihammasmuoto B. Kaarevat hampaat, suhteellisen suuret hammastaskut.

Käyttö:

Näitä teriä voidaan käyttää yleisesti paremman lastunmuodostuksen ja suuremman lastutilan ansiosta, kuten nroa 175000. Niitä käytetään paksummille materiaaleille suuremmilla leikkuusvyyksillä.

Huomautus:

DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50 %.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------|-------|
| Paksuus | 1 mm |
| Porauksen Ø | 13 mm |

| | |
|---------------|----------------|
| Ø | 50 mm |
| HammaslukuZ | 40 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | DIN 1838 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 800 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 600 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 37 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 22 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 20 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 11 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 11 m/min | M |
| GG(G) | soveltuu | 27 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 400 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |
| ilma | sopii rajoituksin | | |