

Re-Bo**Metallipyörösahanterä karkea, pinnoittamaton, Ø×paksuus: 80X6mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	175500 80X6
GTIN	4045197243843
Tuoteluokka	17A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki terät on hiottu sivuilta koverahionnalla. Kaikki koot, joiden Ø on 200 mm ja joissa on erittäin kapeat terät, sisältävät vahvistavan reikälaipan. Tarkkuus, hammasmuoto ja sivuhionta standardin DIN 1840 mukaisia.

DIN 1838 B, karkeahampainen, kaarihammasmuoto B. Kaarevat hampaat, suhteellisen suuret hammastaskut.

Käyttö:

Näitä teriä voidaan käyttää yleisesti paremman lastunmuodostuksen ja suuremman lastutilan ansiosta, kuten nroa 175000. Niitä käytetään paksummille materiaaleille suuremmilla leikkuusvyyksillä.

Huomautus:

DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50 %.

Tekninen kuvaus

Ø	80 mm
Porauksen Ø	22 mm

Paksuus	6 mm
HammaslukuZ	32
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 1838
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	800 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	600 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	11 m/min	M
GG(G)	soveltuu	27 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	400 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		