



Paineilma-iskuruuvain, Tyyppi: 6120



Tilaustiedot

Tilausnumero	079204 6120
GTIN	015451729462
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Iskuruuvain vaativiin käyttökohteisiin ja suuriin vääntömomentteihin. **Erittäin lujatekoinen 2-kyntinen iskukoneisto** (Twin Lobe) takaa pitkän käyttöiän ja toimivuuden myös vaativissa kohteissa. Ruuvausvaihe käynnistyy hitaasti, ja nopeus kasvaa jokaisella iskulla. **Soveltuu kaikenlaisiin ruuvauskohteisiin.** Yksinkertainen 3-osainen rakenne **tarvitsee erittäin vähän huoltoa.**

Tekninen kuvaus

Vääntömomenttialue	815 - 2710 Nm
Pituus	420 mm
Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M36
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	13 mm
Enimmäiskierrosluku	3500 min ⁻¹
Työkalunpitimen mitta	1.1/2 tuuma
Paino	15,7 kg
Valmistajamerkintä	6120
Enimmäisilmantarve	1698 l/min

Toimintäääni	97 dB(A)
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	21,8 m/s ²
Työkalunpitimen värinninprofiili	Nelikulma
Paineilmaliitäntä	1/2 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Ruuvain