



## Paineilmasuorahiomakone G2414, Ø 6 mm lyhyt, Tyyppi: S085



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079447 S085
GTIN	7322590019860
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

**Tehokas ja vankka suorahiomakone**, jossa on **tasainen käynti**. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistyksen. Käyttöön optimoidut enimmäiskierrosluvut välillä **8500 ja 25000 1/min**.

Lyhyt rakenne, pituus 215 mm.

**Kiristysholkkien Ø 6mm.**

#### Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

#### Varaosa:

#### Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):

Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	G2414 S085
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	13 mm
Paino	0,78 kg
Antoteho	500 W

Toimintäääni	70 dB(A)
Enimmäiskierrosluku	8500 min <sup>-1</sup>
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Enimmäisilmantarve	252 l/min
Paineilmaliitäntä	3/8 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

## Tarvikkeet

Kiristysholkki suorahiomakoneille Kiristysholkkien Ø 6 mm	079459 6
---	----------