

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 5/16-24****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 133400 5/16-24 |
| GTIN         | 4045197074775  |
| Tuoteluokka  | 11H            |

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.****Tekninen kuvaus**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Alkureiän Ø             | 6,9 mm   |
| Terien lkm Z            | 3        |
| Kierrettä/ tuuma        | 24       |
| Kierteen Ø              | 7,94 mm  |
| Lastu-urien määrä       | 3        |
| Standardi               | DIN 374  |
| Lastuava aine           | HSS E    |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| Kokonaispituus L        | 90 mm    |
| Varren nelikulmio □     | 4,9 mm   |
| Kierteen syvyys         | 23,82 mm |
| Kierteennousu           | 1,058 mm |
| Kierretyyppi            | UNF      |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Kierteen koko          | 5/16-24 UNF                              |
| Pinnoitus              | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma             | 60 astetta                               |
| Toleranssiluokka       | 2B                                       |
| Etuviiste              | B  |
| Varsi                  | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys           | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla   | enintään 3xD läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta         | Oikea                                    |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas             | ilman                                    |
| Tuotetyyppi            | Kierretappi                              |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 13 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 15 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 15 m/min       | P         |
| Öljy                          | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                | sopii rajoituksin |                |           |