



Konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 5/16-24



Tilaustiedot

Tilausnumero	133402 5/16-24
GTIN	4045197594785
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 7,94 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 6,9 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	7,94 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	24
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	6,9 mm
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm
Kierteen syvyys	23,82 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	5/16-24 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

