

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 3/8-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133400 3/8-24
GTIN	4045197074782
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 9,53 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	8,5 mm
Kierteen Ø	9,53 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	7 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio $\square$	5,5 mm
Kierteen syvyys	28,59 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	3/8-24 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

