

**Garant****eco-kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260297 25/11
GTIN	4045197810045
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

GARANT eco-System-kääntöteränpidin sisäisellä jäähdytysaineen syötöllä terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus. Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: SDJCR/L 2525M11

Sopiva kääntöterä: DC.. 11T3..

Toimintaleveys L<sub>4</sub>: 32 mm

Pään pituus L<sub>1</sub>: 32 mm

Kokonaispituus L: 150 mm

Kääntöterä-ruuvisarja: 269023 3

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	11 mm
Aluslevy	269007 1
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Varren koko	25 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 1

Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	32 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2525M11
Sarja	Eco
Käyttötapa	Vasen
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Aluslevyn ruuvi	269205
Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	269023 3
Aluslevy Tyyppi 1	269007 1
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 1	269015 1
Aluslevy	269070
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysruuvi	269433
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500