



## KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi, 2xD, Ø Dc: 26,5mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236614 26,5   |
| GTIN         | 4047109277922 |
| Tuoteluokka  | 24P           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Poraustoleranssi:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- Erinomainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä perusrungon optimaalisen lujuuden ja erityisen pintakäsittelyn ansiosta.
- Parasta mittatarkkuutta vaikeimmissakin porausolosuhteissa.
- Varastointi edullista, koska sisä- ja ulkokääntöterät ovat identtiset.
- Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{\max} = 0,25$  mm mahdollinen. Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

#### Käyttö:

- Hankaliin työstötilanteisiin.

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

#### Huomautus:

ABS<sup>®</sup>-varrellisia 2xD- ja 3xD-malleja ja tuumakokoja saatavissa tilauksesta.

PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Varren pituus $L_s$      | 60 mm              |
| ISO-koodi-kääntöterä     | SOGX 09T308 28-... |
| varren $\varnothing D_s$ | 32 mm              |
| Terien lkm Z             | 1                  |

|   |  |
|---|--|
| Hyötypituus L <sub>1</sub>              | 54 mm                                  |
| Kääntöterä-ruuvisarja                   | 239652 8IP6 (2,2 Nm)                   |
| Sarja                                   | KUB Pentron®                           |
| Nimellis-Ø D                            | 26,5                                   |
| Ulkonema L <sub>A</sub>                 | 76 mm                                  |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D                                    |
| Varsi                                   | ISO 9766                               |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti keskitysporaus            |
| Poran käyttö                            | kupera rajoitetusti                    |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti poikittaisporaus          |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti pakettiporaus             |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto ulostuloporaus     |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys                            | kyllä                                  |
| Lastuamisstrategia                      | HPC                                    |
| Tuotetyyppi                             | Kääntöteräpora                         |

## Tarvikkeet

|  |             |
|--|-------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm     | 211750 2,2  |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 8IP | 674252 8IP  |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP6                           | 239652 8IP6 |