


**KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi, 3×D, Ø DC m7: 23mm**


## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236615 23     |
| GTIN         | 4047109277335 |
| Tuoteluokka  | 24P           |

## Kuvaus

**Malli:**

- Erinomainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä perusrungon optimaalisen lujuuden ja erityisen pintakäsittelyn ansiosta.
- Parasta mittatarkkuutta vaikeimmissakin porausolosuhteissa.
- Varastointi edullista, koska sisä- ja ulkokääntöterät ovat identtiset.
- Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm mahdollinen. Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

**Poraustoleranssi:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

**Käyttö:**

- Hankaliin työstötilanteisiin.

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

**Huomautus:**

ABS®-varrellisia 2×D- ja 3×D-malleja ja tuumakokoja saatavissa tilauksesta.

PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Hyötypituus $L_1$        | 69 mm              |
| Varren pituus $L_s$      | 56 mm              |
| varren $\varnothing D_s$ | 25 mm              |
| ISO-koodi-kääntöterä     | SOGX 07T208 20-... |

|   |  |
|---|--|
| Terien lkm Z                            | 1                                      |
| Kääntöterä-ruuvisarja                   | 239652 6IP2 (1,0 Nm)                   |
| Sarja                                   | KUB Pentron®                           |
| Nimellis-Ø D                            | 23                                     |
| tuuma-Ø                                 | 29/32 tuuma                            |
| Ulkonema L <sub>A</sub>                 | 89 mm                                  |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D                                    |
| Varsi                                   | ISO 9766                               |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti keskitysporaus            |
| Poran käyttö                            | kupera rajoitetusti                    |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti poikittaisporaus          |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti pakettiporaus             |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto ulostuloporaus     |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys                            | kyllä                                  |
| Lastuamisstrategia                      | HPC                                    |
| Tuotetyyppi                             | Kääntöteräpora                         |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP | 674252 6IP  |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm      | 211750 1,0  |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP2                            | 239652 6IP2 |