

Garant**Kierretappi panssariputkikierteille, pinnoittamaton, PG: PG13,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133450 PG13,5
GTIN	4045197074935
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Käyttö:**

Konekierretappina tai jälkikierteitykseen käsin.

Panssariputkikierteille DIN 40430.

Huomautus:

Varsi valmistettu DIN 40432 -standardin mukaisesti.

Lastuava aine: HSS E

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 20,4 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 19 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	19 mm
Kierteennousu	1,41 mm
Kierteen Ø	20,4 mm
Kierrettä/ tuuma	18
varren Ø D _s	16 mm

Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio □	12 mm
Lastuava aine	HSS E
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	61,2 mm
Kierteen koko	Pg13,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	Pg
Kylkikulma	80 astetta
Standardi	DIN 40432
Kierrenormi	DIN 40430
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N

Ölly	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin