



Paineilmasuorahiomakone, Tyyppi: ST100



Tilaustiedot

Tilausnumero	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Tuoteluokka	03P

Kuvaus

Malli:

ATA – paineilmasuorahiomakone **3 mm:n kiristysholkeilla** hienoihin jyrshintä-, hionta- ja kaiverrustöihin. **Sisäänrakennettu esisuodatin.** 40 W:n suorahiomakone, erinomainen käyttömukavuus, maksimaalinen kierrosluku 100000 rpm.

Käyttö:

Vain öljyttömän paineilman käyttö sallittu. Älä öljyä!

Tekninen kuvaus

Kiristysholkkien Ø	3 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Valmistajamerkintä	ST100
Toimintäääni	62 dB(A)
Pituus	160 mm
Antoteho	40 W
Enimmäisilmantarve	170 l/min
Enimmäiskierrosluku	100000 min ⁻¹
Paino	0,24 kg
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP

Tuotetyyppi

Suorahiomakone