

Garant**Kierretappi panssariputkikierteille, pinnoittamaton, PG: PG21****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133450 PG21
GTIN	4045197074959
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Käyttö:**

Konekierretappina tai jälkikierteitykseen käsin.

Panssariputkikierteille DIN 40430.

Huomautus:

Varsi valmistettu DIN 40432 -standardin mukaisesti.

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 28,3 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 27 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	28,3 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteennousu	1,59 mm
Alkureiän Ø	27 mm
varren Ø D _s	20 mm

Kokonaispituus L	90 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Lastuava aine	HSS
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	84,9 mm
Kierteen koko	Pg21
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	Pg
Kylkikulma	80 astetta
Standardi	DIN 40432
Kierrenormi	DIN 40430
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N

Ölly	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin