

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 7/8-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133400 7/8-14
GTIN	4045197074836
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,4 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	20,4 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Kierteen Ø	22,23 mm
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	18 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio $\square$	14,5 mm
Kierteen syvyys	66,69 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	7/8-14 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

