

Garant**Konekierretappi, nitrattu, Tr: TR24X5****Tilastiedot**

Tilausnumero	133490 TR24X5
GTIN	4045197533098
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****NC-yhteensopiva rakenne**, jaettu runkoleikkuu.**Etuviiste:**≈ 20 kierrettä. **25° vasenkätinen lastu-ura**, oikealle leikkaava.**Etu:****Soveltuu käänteiseen leikkuuseen.****Huomautus:****Sopii synkronikarille.**

Vaatii vastapäivään nousevan leikkauksen.

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	5 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	19,25 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	18 mm
Kokonaispituus L	245 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kierteen syvyys	28,87 mm
Kierteen koko	24
Pinnoitus	nitrattu
Kierretyyppi	TR

Kylkikulma	30 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssiluokka	DIN 103 7H
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	7 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	3 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	3 m/min	M
GG(G)	soveltuu	7 m/min	K
CuZn	soveltuu	7 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		