



Konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 7/8-14



Tilaustiedot

Tilausnumero	133402 7/8-14
GTIN	4045197594846
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,4 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	20,4 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	22,23 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	18 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio \square	14,5 mm
Kierteen syvyys	66,69 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	7/8-14 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

