

**Garant****Konekierretappi HSS/E, höyrytetty, M: M2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134250 M2
GTIN	4045197075079
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Ulkopinta höyryoksidoitu.** Kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,4 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 2,8 mmVarren nelikulmio  $\square$ : 2,1 mmAlkureiän  $\varnothing$ : 1,6 mm**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Alkureiän $\varnothing$	1,6 mm
Lastu-urien määrä	2
Kierteen $\varnothing$	2 mm
Kierteennousu	0,4 mm
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Varren nelikulmio $\square$	2,1 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	6 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

