

Garant**Konekierretappi HSS/E, höyrytetty, M: M2,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134250 M2,5
GTIN	4045197075086
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Ulkopinta höyryoksidoitu.** Kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,45 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren $\varnothing D_s$: 2,8 mmVarren nelikulmio \square : 2,1 mmAlkureiän \varnothing : 2,05 mm**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,45 mm
Kierteen \varnothing	2,5 mm
Alkureiän \varnothing	2,05 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Varren nelikulmio \square	2,1 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	7,5 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2,5
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

