

**Garant****Kierretappi panssariputkikierteille, pinnoittamaton, PG: PG7****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 133450 PG7    |
| GTIN         | 4045197074904 |
| Tuoteluokka  | 11H           |

**Kuvaus****Käyttö:**

Konekierretappina tai jälkikierteitykseen käsin.

**Panssariputkikierteille** DIN 40430.

**Huomautus:**

Varsi valmistettu DIN 40432 -standardin mukaisesti.

Lastuava aine: HSS E

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 12,5 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 11,4 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Alkureiän Ø             | 11,4 mm |
| Kierteen Ø              | 12,5 mm |
| Lastu-urien määrä       | 4       |
| Kierrettä/ tuuma        | 20      |
| Terien lkm Z            | 4       |
| Kierteennousu           | 1,27 mm |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 9 mm    |

|   |  |
|---|--|
| Kokonaispituus L                              | 70 mm                                    |
| Varren nelikulmio □                           | 7 mm                                     |
| Lastuava aine                                 | HSS E                                    |
| suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub> | 37,5 mm                                  |
| Kierteen koko                                 | Pg7                                      |
| Pinnoitus                                     | pinnoittamaton                           |
| Kierretyyppi                                  | Pg                                       |
| Kylkikulma                                    | 80 astetta                               |
| Standardi                                     | DIN 40432                                |
| Kierrenormi                                   | DIN 40430                                |
| Etuviiste                                     | D  |
| Varsi   | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjäähdytys                                 | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla                          | enintään 3×D pohjareiällä                |
| Käyttö poraustavalla                          | enintään 3×D läpäreiällä                 |
| Leikkaussuunta                                | Oikea                                    |
| Kierrettyökalan tyyppi                        | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas                                    | ilman                                    |
| Tuotetyyppi                                   | Kierretappi                              |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 13 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 15 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 15 m/min       | P         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | sopii rajoituksin | 6 m/min        | M         |
| CuZn                          | sopii rajoituksin | 13 m/min       | N         |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Ölly           | soveltuu          |
| märkä enintään | sopii rajoituksin |