

Garant**Konekierretappi HSS/E, höyrytetty, M: M3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134250 M3
GTIN	4045197075093
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Ulkopinta höyryoksidoitu.** Kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren $\varnothing D_s$: 3,5 mmVarren nelikulmio \square : 2,7 mmAlkureiän \varnothing : 2,5 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteen \varnothing	3 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän \varnothing	2,5 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio \square	2,7 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

