

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, M: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134200 M4
GTIN	4045197075017
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

Kaksi **kiillotettua** lastu-uraa.

**Etu:**

Voimakas nousu ja leveät lastu-urat mahdollistavat luotettavan lastunpoiston.

**Käyttö:**

**Soveltuu enintään 300 N/mm<sup>2</sup>:n vetolujuudelle.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,3 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	3,3 mm
Kierteen Ø	4 mm
Lastu-urien määrä	2
Kierteennousu	0,7 mm
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 371

varren $\varnothing D_s$	4,5 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varren nelikulmio $\square$	3,4 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	soveltuu	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	30 m/min	N
PEEK	soveltuu	30 m/min	N
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin