

Garant**Kierretappi panssariputkikierteille, pinnoittamaton, PG: PG9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133450 PG9
GTIN	4045197074911
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Käyttö:**

Konekierretappina tai jälkikierteitykseen käsin.

Panssariputkikierteille DIN 40430.

Huomautus:

Varsi valmistettu DIN 40432 -standardin mukaisesti.

Lastuava aine: HSS E

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 15,2 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen Ø	15,2 mm
Kierteennousu	1,41 mm
Alkureiän Ø	14 mm
varren Ø D _s	12 mm

Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Lastuava aine	HSS E
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	45,6 mm
Kierteen koko	Pg9
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	Pg
Kylkikulma	80 astetta
Standardi	DIN 40432
Kierrenormi	DIN 40430
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N

Ölly	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin