

**Garant**
**Porakierrejärsin 1,5×D, TiAlN, M: M6**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	139510 M6
GTIN	4045197081681
Tuoteluokka	11J

**Kuvaus**
**Malli:**

**Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden** järsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

**Varrenpuoleinen** upotusviiste 90° upotukseen.

Suurihalkaisijaisen sydänosan, kahden kapean, geometrisestioptimoidun lastu-uran sekä erikoiskärjen ansiosta lastunmuodostus on hyvä ja lastuaminen vaatii vain vähän voimaa.

**Etu:**

**Poraus, upotus ja kierteen järsintä, kaikki samalla työkalulla!**

Kierteennousu: 1 mm

Poran  $\varnothing D_c$ : 4,85 mm

Terän pituus  $l_c$ : 10,2 mm

Varren pituus  $L_s$ : 36 mm

Kokonaispituus  $L$ : 59 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 8 mm

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveys $e_1$	1 mm
Lastu-urien määrä	2
Poran $\varnothing D_c$	4,85 mm
Syöttö $f_z$ alumiinivaloksessa	0,05 mm
Kierteennousu	1 mm
suurin upotuksen $\varnothing D_1$	6,3 mm

Ohjelmointiarvo upotukselle $l_1$	11,5 mm
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Kokonaispituus L	59 mm
Varren pituus $L_s$	36 mm
Kierteen syvyys	9
Kierteen koko	M6
Terän pituus $l_c$	10,2 mm
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h6
Värirenas	ilman
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Kierrejyrsin