

**Garant**
**Porakierrejärsin 1,5×D, TiAlN, M: M8**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	139510 M8
GTIN	4045197081698
Tuoteluokka	11J

**Kuvaus**
**Malli:**

**Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden** järsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

**Varrenpuoleinen** upotusviiste 90° upotukseen.

Suurihalkaisijaisen sydänosan, kahden kapean, geometrisesti optimoidun lastu-uran sekä erikoiskärjen ansiosta lastunmuodostus on hyvä ja lastuaminen vaatii vain vähän voimaa.

**Etu:**

**Poraus, upotus ja kierteen järsintä, kaikki samalla työkalulla!**

Kierteennousu: 1,25 mm

Poran  $\varnothing D_c$ : 6,45 mm

Terän pituus  $l_c$ : 13,4 mm

Varren pituus  $L_s$ : 40 mm

Kokonaispituus  $L$ : 70 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 10 mm

**Tekninen kuvaus**

Ohjelmointiarvo upotukselle $l_1$	14,4 mm
Pistoleveys $e_1$	1,25 mm
Lastu-urien määrä	2
suurin upotuksen $\varnothing D_1$	8,3 mm
Poran $\varnothing D_c$	6,45 mm
Syöttö $f_z$ alumiinivaloksessa	0,065 mm

Kierteennousu	1,25 mm
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren pituus $L_s$	40 mm
Kierteen syvyys	12
Kierteen koko	M8
Terän pituus $l_c$	13,4 mm
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h6
Värirenkas	ilman
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Kierrejyrsin