

**Garant**
**Porakierrejärsin 2×D, TiAlN, M: M4**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	139515 M4
GTIN	4045197081728
Tuoteluokka	11J

**Kuvaus**
**Malli:**

**Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden** järsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

**Varrenpuoleinen** upotusviiste 90° upotukseen.

Suurihalkaisijaisen sydänosan, kahden kapean, geometrisestioptimoidun lastu-uran sekä erikoiskärjen ansiosta lastunmuodostus on hyvä ja lastuaminen vaatii vain vähän voimaa.

**Etu:**

**Poraus, upotus ja kierteen järsintä, kaikki samalla työkalulla!**

Kierteennousu: 0,7 mm

Poran  $\varnothing D_c$ : 3,24 mm

Terän pituus  $l_c$ : 8,9 mm

Varren pituus  $L_s$ : 36 mm

Kokonaispituus  $L$ : 49 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 6 mm

**Tekninen kuvaus**

Poran $\varnothing D_c$	3,24 mm
Pistoleveys $e_1$	0,7 mm
Syöttö $f_z$ alumiinivaloksessa	0,03 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle $l_1$	9,4 mm
Kierteennousu	0,7 mm
suurin upotuksen $\varnothing D_1$	4,3 mm

Lastu-urien määrä	2
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	49 mm
Varren pituus $L_s$	36 mm
Kierteen syvyys	6
Kierteen koko	M4
Terän pituus $l_c$	8,9 mm
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohja- ja läpireiällä
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h6
Värirenkas	ilman
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Kierrejrysin