



Paineilmasuorahiomakone, Tyyppi: 51813



Tilaustiedot

Tilausnumero	079441 51813
GTIN	616026518131
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:**Dynabrade – paineilmasuorahiomakone.**

Monikäyttöinen, tasaisesti käyvä suorahiomakone, vankka ja ergonominen rakenne sekä pehmustettu kädensija. Kynähiomakone, kierrosluku **100000 1/min.** Korkealaatuiset suurnopeuslaakerit.

Käyttö:

Vain öljyttömän paineilman käyttö sallittu. Älä öljyä!

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Tekninen kuvaus

Paino	0,4 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Pituus	135 mm
Enimmäiskierrosluku	100000 min ⁻¹
Enimmäisilmantarve	170 l/min
Toimintäääni	81 dB(A)
Antoteho	75 W
Kiristysholkkien Ø	3 mm

Paineilmaliitântä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Suorahiomakone