

Garant
Porakierrejärsin 2xD, TiAlN, M: M5

Tilaustiedot

Tilausnumero	139515 M5
GTIN	4045197081735
Tuoteluokka	11J

Kuvaus
Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden järsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen.

Suurihalkaisijaisen sydänosan, kahden kapean, geometrisestioptimoidun lastu-uran sekä erikoiskärjen ansiosta lastunmuodostus on hyvä ja lastuaminen vaatii vain vähän voimaa.

Etu:

Poraus, upotus ja kierteen järsintä, kaikki samalla työkalulla!

Kierteennousu: 0,8 mm

Poran $\varnothing D_c$: 4,1 mm

Terän pituus l_c : 10,9 mm

Varren pituus L_s : 36 mm

Kokonaispituus L: 55 mm

varren $\varnothing D_s$: 6 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,8 mm
Lastu-urien määrä	2
Pistoleveys e_1	0,8 mm
suurin upotuksen $\varnothing D_1$	5,3 mm
Poran $\varnothing D_c$	4,1 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle l_1	11,6 mm

Syöttö f_z alumiinivaloksessa	0,04 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	55 mm
Varren pituus L_s	36 mm
Kierteen syvyys	7,5
Kierteen koko	M5
Terän pituus l_c	10,9 mm
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohja- ja läpireiällä
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h6
Värirenkas	ilman
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Kierrejyrsin