



Varsi-kierrejrysin 2×D, TiAlN, M: M3



Tilaustiedot

Tilausnumero	139650 M3
GTIN	4045197081889
Tuoteluokka	11J

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrshintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 139640.

Kierretyyppi: M-LH

Kierretyyppi: M

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjähdytys: false

HammaslukuZ: 3

Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle: 2,0 x D

Kierteennousu: 0,5 mm

Poran $\varnothing d_1$: 2,4 mm

suurin käyttösyvyys l_1 : 6,2 mm

Varren pituus L_s : 28 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 42 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Syöttö f_z teräksessä < 750 N/mm ²	0,006 mm

HammaslukuZ	3
suurin käyttösyvyys l_1	6,2 mm
Porausvyvyys pohja- ja läpäreiälle	2,0 x D
Poran $\varnothing d_1$	2,4 mm
Varren \varnothing	4 mm
Kokonaispituus L_{ges}	42 mm
Varren pituus L_s	28 mm
Sisäjähdytys	ei
Porauksen \varnothing	2,4 mm
Täysprofiili	kyllä
Kierteen syvyys	6 mm
Kierteen koko	3
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohja- ja läpäreiällä
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä