



Paineilma-suorahiomakone, kiristysholkkien Ø 6 mm, Tyyppi: G2412



Tilaustiedot

Tilausnumero	079452 G2412
GTIN	7322590010058
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Paineilmasuorahiomakone. Kestävä ja tasainen käynti. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistytksen.

Kiristysholkkien Ø 6 mm. Lyhyt malli, maksimikierrosluku **20 000 1/min.**

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Pituus	180 mm
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Enimmäisilmantarve	618 l/min
Paino	0,5 kg
Antoteho	350 W
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Toimintäääni	79 dB(A)

Valmistajamerkintä	G2412-1
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Kiristysholkki suorahiomakoneille Kiristysholkkien Ø 6 mm	079459 6
---	----------