



## Varsi-kierrejrysin 2xD, TiAlN, M: M4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	139650 M4
GTIN	4045197081896
Tuoteluokka	11J

### Kuvaus

#### Malli:

**Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden** jyrshintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus). **Sis. jäähdysaineen syöttö.**

#### Huomautus:

**UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!**

**Suositteltu seuraajatuote on nro 139640.**

Kierretyyppi: M-LH

Kierretyyppi: M

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjäähdytys: kyllä

HammaslukuZ: 3

Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle: 2,0 x D

Kierteennousu: 0,7 mm

Poran Ø d<sub>1</sub>: 3,15 mm

suurin käyttösyvyys l<sub>1</sub>: 8,7 mm

Varren pituus L<sub>s</sub>: 36 mm

Kokonaispituus L<sub>ges</sub>: 55 mm

### Tekninen kuvaus

Syöttö f <sub>z</sub> teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Kierteennousu	0,7 mm
Lastu-urien määrä	3

HammaslukuZ	3
Poran Ø d <sub>1</sub>	3,15 mm
suurin käyttösyvyys l <sub>1</sub>	8,7 mm
Porausvyvyys pohja- ja läpäreiälle	2,0 x D
Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	55 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	36 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Porauksen Ø	3,15 mm
Täysprofiili	kyllä
Kierteen syvyys	8 mm
Kierteen koko	4
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohja- ja läpäreiällä
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä