

Garant**Porakierrejärsin 1,5×D, TiAlN, M: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	139510 M4
GTIN	4045197081667
Tuoteluokka	11J

Kuvaus**Malli:**

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden järsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen.

Suurihalkaisijaisen sydänosan, kahden kapean, geometrisestioptimoidun lastu-uran sekä erikoiskärjen ansiosta lastunmuodostus on hyvä ja lastuaminen vaatii vain vähän voimaa.

Etu:

Poraus, upotus ja kierteen järsintä, kaikki samalla työkalulla!

Kierteennousu: 0,7 mm

Poran $\varnothing D_c$: 3,24 mm

Terän pituus l_c : 6,8 mm

Varren pituus L_s : 36 mm

Kokonaispituus L : 47 mm

varren $\varnothing D_s$: 6 mm

Tekninen kuvaus

Ohjelmointiarvo upotukselle l_1	7,3 mm
Syöttö f_z alumiinivaloksessa	0,03 mm
Poran $\varnothing D_c$	3,24 mm
Pistoleveys e_1	0,7 mm
Kierteennousu	0,7 mm
Lastu-urien määrä	2

suurin upotuksen $\varnothing D_1$	4,3 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	47 mm
Varren pituus L_s	36 mm
Kierteen syvyys	6
Kierteen koko	M4
Terän pituus l_c	6,8 mm
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h6
Värirenas	ilman
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Kierrejärsin