



Paineilmasuorahiomakone G2414, Ø 6 mm lyhyt, Tyyppi: S200



Tilaustiedot

Tilausnumero	079447 S200
GTIN	7322590013615
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas ja vankka suorahiomakone, jossa on **tasainen käynti**. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistyksen. Käyttöön optimoidut enimmäiskierrosluvut välillä **8500 ja 25000 1/min**.

Lyhyt rakenne, pituus 215 mm.

Kiristysholkkien Ø 6mm.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):

Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Enimmäisilmantarve	540 l/min
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Valmistajamerkintä	G2414 S200

Antoteho	900 W
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	13 mm
Toimintäääni	81 dB(A)
Paino	0,78 kg
Paineilmaliitäntä	3/8 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Kiristysholkki suorahiomakoneille Kiristysholkkien Ø 6 mm	079459 6
---	----------