



## Varsi-kierrejrysin 2×D, TiAlN, M: M5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	139650 M5
GTIN	4045197081902
Tuoteluokka	11J

### Kuvaus

#### Malli:

**Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden** jyrshintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus). **Sis. jäähdysaineen syöttö.**

#### Huomautus:

**UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!**

**Suositteltu seuraajatuote on nro 139640.**

Kierretyyppi: M-LH

Kierretyyppi: M

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjäähdytys: kyllä

HammaslukuZ: 3

Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle: 2,0 x D

Kierteennousu: 0,8 mm

Poran Ø d<sub>1</sub>: 4 mm

suurin käyttösyvyys l<sub>1</sub>: 10,8 mm

Varren pituus L<sub>s</sub>: 36 mm

Kokonaispituus L<sub>ges</sub>: 55 mm

### Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
suurin käyttösyvyys l <sub>1</sub>	10,8 mm
Poran Ø d <sub>1</sub>	4 mm

Kierteennousu	0,8 mm
Porausvyvyys pohja- ja läpireiälle	2,0 x D
HammaslukuZ	3
Syöttö $f_z$ teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,018 mm
Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	55 mm
Varren pituus $L_s$	36 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porauksen Ø	4 mm
Täysprofiili	kyllä
Kierteen syvyys	10 mm
Kierteen koko	5
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohja- ja läpireiällä
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä