

Garant
Konekierretappi HSSE-PM, Kovakromi, M: M8

Tilaustiedot

Tilausnumero	134270 M8
GTIN	4045197075284
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli: Kovakromattu pinta pienentää materiaalin alkuvastusta ja pidentää tapin kestoikää. Käyttö: Soveltuu materiaaleille, joiden vetolujuus on enint. 450 N/mm². Kierretyyppi: M Lastuava aine: HSS E PM Standardi: DIN 371 Toleranssiluokka: ISO 2 6H Kierteenousu: 1,25 mm Kokonaispituus L: 90 mm varren Ø D_s: 8 mm Varren nelikulmio □: 6,2 mm Alkureiän Ø: 6,8 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteenousu	1,25 mm
Kierteen Ø	8 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	6,8 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	16 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M8

Pinnoitus	Kovakromi
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	28 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	28 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	23 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	27 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		