

**Garant****Konekierretappi HSS-E-PM, pinnoittamaton, M: M16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134620 M16
GTIN	4045197075666
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

**HSS-E-PM-teräksen ansiosta erittäin hyvä kulutuksenkestävyys ja vahva oikeakätinen lastu-ura** optimaaliseen lastunpoistoon.

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	16 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	2 mm
Alkureiän Ø	14 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	48 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M16

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	9 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		