

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, M: M9****Tilastiedot**

Tilausnumero	134600 M9
GTIN	4045197075475
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Tukeva malli, jossa 15–20° oikeakätinen lastu-ura.**

Koko M2,6, vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 7,8 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,25 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	9 mm
Alkureiän Ø	7,8 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	9 mm
Kokonaispituus L	90 mm

Varren nelikulmio □	7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M9
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Nousukulma	15-20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

