



## Paineilmasuorahiomakone, Tyyppi: 51701



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079441 51701
GTIN	616026517011
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

#### **Dynabrade – paineilmasuorahiomakone.**

Monikäyttöinen, tasaisesti käyvä suorahiomakone, vankka ja ergonominen rakenne sekä pehmustettu kädensija. Turbiinikäyttöinen pienhiomakone ilman vaihdetta, suurin kierrosluku **60000 1/min.** Keraamilaakeroitu paineilmakäyttölaite, **patentoitu kierroslukuvalvonta** takaa tasaisena pysyvän kierrosluvun kuormituksessa.

#### **Käyttö:**

**Vain öljyttömän paineilman käyttö sallittu. Älä öljyä!**

#### **Toimituksen sisältö:**

Sis. tarvittavat nipat.

### Tekninen kuvaus

Toimintaääni	66 dB(A)
Pituus	132 mm
Enimmäisilmantarve	228 l/min
Enimmäiskierrosluku	60000 min <sup>-1</sup>
Paino	0,4 kg
Antoteho	75 W
Valmistajamerkintä	51701
Kiristysholkkien Ø	3 mm

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

---

## Tarvikkeet

Kiristysbolkki Tyypä 51673	079449 51673
----------------------------	--------------