

 Atlas Copco

## Paineilma-pistoolikulmahiomakone, Tyyppi: G2302



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079311 G2302
GTIN	7322590019815
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

**Pienois-kulmahiomakone, pistoolimalli**, jossa kaksi Roloc<sup>®</sup>-pienoislaikkaa Ø 50/75 mm. Kierrosluku on tarkasti säädettävissä painekäynnistimellä. Hyvä käyttömukavuus kumipintaisen kahvan ansiosta.

#### Varaosa:

**Valikoidut huoltosarjat (Service Kits):** Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

#### Huomautus:

3M Roloc<sup>®</sup> -pienhiomajärjestelmä Ø 55 / 75 mm löytyy alkaen nrosta 554005.

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	G2302
Paino	0,6 kg
Laikan enimmäis-Ø	75 mm
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm

laikan vähimmäis-Ø	50 mm
Antoteho	175 W
Toimintaääni	81 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Enimmäisilmantarve	534 l/min
Enimmäiskierrosluku	17000 min <sup>-1</sup>
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

## Tarvikkeet

Hiomalaikka984F Rakeisuus 80	554006 80
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 400	554009 400
Hiomalaikka787C Rakeisuus 60	554016 60
Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 36	554013 36
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 36	554018 36
Hiomalaikka984F Rakeisuus 60	554006 60
Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 120	554013 120
Hiomalaikka787C Rakeisuus 80	554016 80
Combidisc®-hiomalaikkatimantti Rakeisuus 120	554033 120
Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 120	554023 120
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 60	554019 60
Hiomalaikka787C Rakeisuus 60	554014 60
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 180	554008 180
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 50	554018 50
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 80	554018 80
Hiomalaikka787C Rakeisuus 120	554014 120
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 600	554008 600

Hiomalaikka237AA Rakeisuus 280	554009 280
Hiomalaikka984F Rakeisuus 36	554006 36
Combidisc®-hiomalaikkatimantti Rakeisuus 220	554033 220
Hiomalaikka787C Rakeisuus 80	554014 80
Hiomalaikka787C Rakeisuus 36	554016 36
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 120	554019 120
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 600	554009 600
Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 36	554024 36
Hiomalaikka984F Rakeisuus 80	554005 80
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 36	554019 36
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 60	554018 60
Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 80	554013 80
Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 120	554012 120
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 120	554009 120
Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 36	554023 36
Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 60	554024 60
Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 60	554013 60
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 80	554019 80
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 50	554019 50
Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 80	554024 80
Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 120	554024 120
Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 36	554012 36
Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 60	554023 60
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 180	554009 180
Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 80	554023 80
Hiomalaikka787C Rakeisuus 36	554014 36
Hiomalaikka984F Rakeisuus 36	554005 36
Hiomalaikka787C Rakeisuus 120	554016 120
Combidisc®-hiomalaikkatimantti Rakeisuus 60	554033 60

Hiomalaikka984F Rakeisuus 60	554005 60
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 400	554008 400
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 280	554008 280
Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 60	554012 60
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 120	554018 120
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 120	554008 120
Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 80	554012 80