

Garant
Konekierretappi, pinnoittamaton, M: M3

Tilaustiedot

Tilausnumero	134600 M3
GTIN	4045197075390
Tuoteluokka	11H

Kuvaus
Malli:
Tukeva malli, jossa 15–20° oikeakätinen lastu-ura.

Koko M2,6, vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteenousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

 varren $\varnothing D_s$: 3,5 mm

 Varren nelikulmio \square : 2,7 mm

 Alkureiän \varnothing : 2,5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän \varnothing	2,5 mm
Terien lkm Z	2
Kierteen \varnothing	3 mm
Lastu-urien määrä	2
Kierteenousu	0,5 mm
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm

Varren nelikulmio □	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	6 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Nousukulma	15-20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

