

Garant**Konekierretappi erikoispitkä HSS-E, pinnoittamaton, M: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134660 M6
GTIN	4045197075772
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Erittäin pitkä varsi.**

≤ M10: Varsi, DIN 371;

≥ M12: Varsi, DIN 376.

Etu:Soveltuu erittäin hyvin **kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa.****Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	6 mm
Alkureiän Ø	5 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	Tehdasnormi
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	18 mm

Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	9 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		