

Garant**Konekierretappi HSSE-PM, Kovakromi, M: M16****Tilastiedot**

Tilausnumero	134270 M16
GTIN	4045197075321
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli: Kovakromattu pinta pienentää materiaalin alkuvastusta ja pidentää tapin kestoikää. Käyttö: Soveltuu materiaaleille, joiden vetolujuus on enint. 450 N/mm². Kierretyyppi: M Lastuava aine: HSS E PM Standardi: DIN 376 Toleranssiluokka: ISO 2 6H Kierteenousu: 2 mm Kokonaispituus L: 110 mm varren Ø D_s: 12 mm Varren nelikulmio □: 9 mm Alkureiän Ø: 14 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	16 mm
Terien lkm Z	3
Kierteenousu	2 mm
Alkureiän Ø	14 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	32 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M16

Pinnoitus	Kovakromi
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	28 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	28 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	23 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	27 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		