

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, M: M3,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134600 M3,5
GTIN	4045197075406
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Tukeva malli, jossa 15–20° oikeakätinen lastu-ura.**

Koko M2,6, vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,6 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 4 mmVarren nelikulmio  $\square$ : 3 mmAlkureiän  $\varnothing$ : 2,9 mm**Tekninen kuvaus**

Alkureiän $\varnothing$	2,9 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen $\varnothing$	3,5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,6 mm
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	4 mm
Kokonaispituus L	56 mm

Varren nelikulmio □	3 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	7 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Nousukulma	15-20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

