

Garant**Konekierretappi lyhyt, pinnoittamaton, M: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134650 M6
GTIN	4045197075710
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Lyhyen varren ansiosta vain vähän ulkoneva ja samalla vakaampi.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren $\varnothing D_s$: 6 mmVarren nelikulmio \square : 4,9 mmAlkureiän \varnothing : 5 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteen \varnothing	6 mm
Kierteennousu	1 mm
Alkureiän \varnothing	5 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 352
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	15-20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		