

Garant**Konekierretappi HSS-E-PM, pinnoittamaton, M: M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134620 M5
GTIN	4045197075611
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

HSS-E-PM-teräksen ansiosta erittäin hyvä kulutuksenkestävyys ja vahva oikeakätinen lastu-ura optimaaliseen lastunpoistoon.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	4,2 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	5 mm
Kierteennousu	0,8 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	9 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		