

Garant**Konekierretappi erikoispitkä HSS-E, pinnoittamaton, M: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134660 M10
GTIN	4045197075796
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Erittäin pitkä varsi.**≤ M10: Varsi, **DIN 371**;≥ M12: Varsi, **DIN 376**.**Etu:**Soveltuu erittäin hyvin **kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa.****Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	10 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	8,5 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Standardi	Tehdasnormi
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio □	8 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	30 mm
Kierretyyppi	M

Kierteen koko	M10
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	9 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		