

Garant
Konekierretappi lyhyt, pinnoittamaton, M: M8

Tilaustiedot

Tilausnumero	134650 M8
GTIN	4045197075727
Tuoteluokka	11H

Kuvaus
Malli:
Lyhyen varren ansiosta vain vähän ulkoneva ja samalla vakaampi.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

 varren $\varnothing D_s$: 6 mm

 Varren nelikulmio \square : 4,9 mm

 Alkureiän \varnothing : 6,8 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen \varnothing	8 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän \varnothing	6,8 mm
Standardi	DIN 352
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	16 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M8
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	15-20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		