

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, M: M16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134600 M16
GTIN	4045197075529
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Tukeva malli, jossa 15–20° oikeakätinen lastu-ura.**

Koko M2,6, vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 12 mmVarren nelikulmio  $\square$ : 9 mmAlkureiän  $\varnothing$ : 14 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteen $\varnothing$	16 mm
Alkureiän $\varnothing$	14 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	2 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm

Varren nelikulmio □	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	32 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M16
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	D
Nousukulma	15-20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

